

**Garant****Ruletă Set de 3 piese, Lungime: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	461901 5
GTIN	4062406206635
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Santoprene® din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

**Amortizorul inovator** din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

**Profil de aluminiu folosit** pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția anti-reflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

**Livrare:**

**3 x ruletă** Cod 461900.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	69 mm
Lungimea benzii	5 m
Lățime carcasă	30 mm
Culoarea benzii	alb
Lungime carcasă	70 mm
Lățimea benzii	16 mm

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

### Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 3X5 m	026240 3X5
--------------------------------------	------------

### Accesorii

Ruletă Lungime 5 m	461900 5
--------------------	----------