


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/6**Date comandă**

Numărul de comandă	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 5 × Ref. 125

Descriere tehnică

Înălțime	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm

Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Greutate	1,341 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951570 125
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951520 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951751 125