

## Grătar de siguranță impregnat din lemn, cu 1×teșitură și 2 profiluri oblice / laturi late, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 150cm



### Date comandă

Numărul de comandă	964865 150
GTIN	4047482136304
Clasa articolului	96C

### Descriere

#### Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag. Conectarea stinghiilor cu cablu de oțel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile și capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire. Datorită impregnării, se recomandă în mod particular pentru utilizarea cu lubrifianți uleioși și cu agenți de răcire. Curățare: Derulați grătarul de lemn.

**Înălțime:** cca 35 mm

**Greutate:** cca 13 kg/m<sup>2</sup>

**Normă:** Testate la rezistența la alunecare (R11) și la spațiul de deplasare (V10) de către IFA (Institutul German pentru Siguranța Muncii din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident).

#### Profil oblic:

Teșitură suplimentară pe **laturile late ale grătarului**.

#### Teșitură:

Teșitură suplimentară pe **laturile lungi ale grătarului** în unghi de 45°.

### Descriere tehnică

Greutate	22,5 kg
Lungimea grătarului	150 cm
Denumirea producătorului	Grătar din lemn
Caracteristici nume produs	Lățime 100 cm

Lățimea grătarului

100 cm

Tip produs

Grătar din lemn