

Garant**Cheie inelară, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613600 8
GTIN	4062406220013
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capăt inelar cu profil **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h_{2max}	7 mm
Lungime cheie L	115 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Înălțime maximă cioc h_1	4,5 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă