

**Garant****Cheie inelară, Deschiderea cheii: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613600 27
GTIN	4062406220112
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capăt inelar cu profil **HT-Drive**.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

**Notă:**

**HT-Drive** – profil deosebit de precis.

**Avantaj:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	27 mm
Lungime cheie L	300 mm
Înălțime maximă cioc h1	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2max</sub>	18 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă