

**Garant****Cheie fixă dublă, Deschideri: 16X17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610600 16X17
GTIN	4062406220297
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Lățime maximă cioc b <sub>2</sub>	39 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	16 mm
Lățime maximă cioc b <sub>1</sub>	36 mm
Lungime cheie L	205 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Poziție cioc 1	15 grad

Poziție cioc 2	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă