

**Garant****Cheie fixă dublă, Deschideri: 17X19mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610600 17X19  |
| GTIN               | 4062406220310 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

**Descriere tehnică**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Deschiderea cheii <sub>1</sub> | 17 mm    |
| Lățime maximă cioc b1          | 40 mm    |
| Deschiderea cheii <sub>2</sub> | 19 mm    |
| Lungime cheie L                | 220 mm   |
| Dimensiuni deschidere chei     | metric   |
| Lățime maximă cioc b2          | 43 mm    |
| Înălțime maximă cioc h         | 7 mm     |
| Standard                       | DIN 3110 |
| Standard                       | ISO 3318 |
| Poziție cioc 1                 | 15 grad  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Poziție cioc 2                         | 15 grad           |
| Material                               | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață                              | cromat mat        |
| Fără scântei                           | nu                |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu                |
| Tip produs                             | Cheie reglabilă   |