

Garant**Cheie fixă dublă, Deschideri: 13X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610600 13X15
GTIN	4062406220259
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	15 mm
Lungime cheie L	190 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Lățime maximă cioc b2	35 mm
Deschiderea cheii ₁	13 mm
Lățime maximă cioc b1	33 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318
Poziție cioc 1	15 grad

Poziție cioc 2	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă