

Garant**Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614600 18
GTIN	4062406220693
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. **Capăt inelar adânc cotit.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **HT-Drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	8,5 mm
Deschiderea cheii	18 mm
Lungime cheie L	255 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2max}	12 mm
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Fără scântei	nu
Inel cotit adânc	da
Tip produs	Cheie reglabilă