

Garant**Set de chei combinate, Număr de chei: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	613610 16
GTIN	4062406220594
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate și capacitate de încărcare deosebit de mari. Capăt inelar cu profil **HT-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Tip produs	Cheie reglabilă
------------	-----------------

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613600 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613600 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613600 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613600 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613600 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613600 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613600 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613600 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613600 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613600 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613600 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613600 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613500 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613600 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613600 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613600 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613600 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613600 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 30 mm	613600 30
Cheie inelară Deschiderea cheii 32 mm	613600 32
Cheie inelară Deschiderea cheii 34 mm	613600 34
Cheie inelară Deschiderea cheii 27 mm	613600 27