

**Garant****Chei inelare duble, cotite în adâncime, Deschiderea cheii: 16X17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615600 16X17
GTIN	4062406220945
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil **HT-drive**.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

**Notă:**

**HT-Drive** – profil deosebit de precis.

**Avantaj**

- **Șuruburile se prind de flancuri.**
- **Șuruburile sunt protejate.**
- **Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă.**
- **Prindere sigură și transmitere mai mare a forței.**

**Descriere tehnică**

Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	16 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Lungime cheie L	255 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	27 mm

Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	25 mm
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Inel cotit adânc	da
Inel deschis	nu
Tip produs	Cheie reglabilă