

Garant**Filiere Filet pe stânga, M-LH: M3,5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 140620 M3,5 |
| GTIN | 4062406221607 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Formă rotundă, fixă, crestată în prealabil;

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe stânga

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,6 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Înălțime | 5 mm |
| Ø exterior | 20 mm |
| Pasul filetului | 0,6 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
| Dimensiunea filetului | M3,5 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Tip de filet | M-LH |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe stânga |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |