

**Garant****Filiere, G: G2.1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	142060 G2.1/4
GTIN	4062406224134
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:****Filieră** hexagonală **fără** con de conducere; pentru refiletare.**Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 65,71 mm

Deschiderea cheii: 115 mm

Înălțime: 22 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	11
Ø Filet	65,71 mm
Înălțime	22 mm
Deschiderea cheii	115 mm
Dimensiunea filetului	G2.1/4

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		