

Garant**Filiere, G: G2.3/4**

Date comandă

Numărul de comandă	142050 G2.3/4
--------------------	---------------

GTIN	4062406224028
------	---------------

Clasa articolului	11K
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 81,53 mm

Ø exterior: 120 mm

Înălțime: 22 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	81,53 mm
---------	----------

Direcție de tăiere	pe dreapta
--------------------	------------

Clasa de toleranță	A
--------------------	---

Dimensiunea filetului	G2.3/4
-----------------------	--------

Ø exterior	120 mm
Pasi/inch	11
Înălțime	22 mm
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		