

Garant**Filiere, G: G3****Date comandă**

Numărul de comandă	142060 G3
GTIN	4062406224158
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:****Filieră** hexagonală **fără** con de conducere; pentru refiletare.**Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 87,88 mm

Deschiderea cheii: 130 mm

Înălțime: 25 mm

Descriere tehnică

Înălțime	25 mm
Pasi/inch	11
Deschiderea cheii	130 mm
Ø Filet	87,88 mm
Dimensiunea filetului	G3

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		