

Garant**Filiere HSS, MF: 4X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 4X0,75
GTIN	4062406223090
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,75 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Ø exterior	20 mm
Înălțime	5 mm
Dimensiunea filetului	M4×0,75

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		