

Garant**Filiere HSS, MF: 80X1,5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 141050 80X1,5 |
| GTIN | 4062406222970 |
| Clasa articolului | 11K |

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 130 mm

Înălțime: 25 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|-----------|
| Înălțime | 25 mm |
| Clasa de toleranță | DIN 13 6g |
| Pasul filetului | 1,5 mm |
| Ø exterior | 130 mm |
| Dimensiunea filetului | M80×1,5 |

| | |
|----------------------|------------|
| Tip de filet | MF |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tip produs | Filiere |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |