

Garant
Filiere, G: G3.1/2


Date comandă

Numărul de comandă	142050 G3.1/2
GTIN	4062406224066
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 100,33 mm

Ø exterior: 150 mm

Înălțime: 25 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	100,33 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	A
Dimensiunea filetului	G3.1/2

Ø exterior	150 mm
Pasi/inch	11
Înălțime	25 mm
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		