

Garant**Filiere, BSW: W2.1/4**

Date comandă

Numărul de comandă	141550 W2.1/4
GTIN	4062406223939
Clasa articolului	11K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Aplicație:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranță mediu.

Descriere tehnică

Ø Filet	57,15 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	mediu
Dimensiunea filetului	W2.1/4
Pasi/inch	4
Înălțime	36 mm
Ø exterior	105 mm

Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		