

**Garant****Filiere, G: G4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 142050 G4     |
| GTIN               | 4062406224073 |
| Clasa articolului  | 11K           |

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.**

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 113,03 mm

Ø exterior: 160 mm

Înălțime: 25 mm

**Descriere tehnică**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Ø Filet               | 113,03 mm  |
| Direcție de tăiere    | pe dreapta |
| Clasa de toleranță    | A          |
| Dimensiunea filetului | G4         |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Înălțime             | 25 mm    |
| Pasi/inch            | 11       |
| Ø exterior           | 160 mm   |
| Tip de filet         | G        |
| Unghi al flancurilor | 55 grad  |
| Materialul sculei    | HSS      |
| Standard             | EN 24231 |
| Tip produs           | Filiere  |

### Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Ulei                         | recomandat                  |                |         |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                |         |