

Garant**Filiere HSS, MF: 5,5X0,9**

Date comandă

Numărul de comandă	141050 5,5X0,9
--------------------	----------------

GTIN	4062406223106
------	---------------

Clasa articolului	11K
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,9 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Ø exterior	20 mm
------------	-------

Înălțime	5 mm
----------	------

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
--------------------	-----------

Pasul filetului	0,9 mm
-----------------	--------

Dimensiunea filetului	M5,5x0,9
-----------------------	----------

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		