

**Garant****Filiere, BSW: W3****Date comandă**

Numărul de comandă	141550 W3
GTIN	4062406223960
Clasa articolului	11K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

**Aplicație:**

**Pentru filet Whitworth** conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranță mediu.

**Descriere tehnică**

Ø Filet	76,2 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Clasa de toleranță	mediu
Dimensiunea filetului	W3
Înălțime	36 mm
Ø exterior	120 mm
Pasi/inch	3,5

Tip de filet	BSW
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Tip produs	Filiere

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		