

**Garant**
**Filiere, G: G1.1/8**


### Date comandă

Numărul de comandă	142060 G1.1/8
GTIN	4062406224110
Clasa articolului	11K

### Descriere

**Execuție:**
**Filieră** hexagonală **fără** con de conducere; pentru refiletare.

**Aplicație:**
**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Pasi/inch: 11

 $\varnothing$  Filet: 37,9 mm

Deschiderea cheii: 70 mm

Înălțime: 20 mm

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii	70 mm
Înălțime	20 mm
$\varnothing$ Filet	37,9 mm
Pasi/inch	11
Dimensiunea filetului	G1.1/8

Clasa de toleranță	A
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 382
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		