

**Garant****Filiere HSS, MF: 5X0,75****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 141050 5X0,75 |
| GTIN               | 4062406222734 |
| Clasa articolului  | 11K           |

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

**Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,75 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

**Descriere tehnică**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Pasul filetului       | 0,75 mm   |
| Înălțime              | 5 mm      |
| Ø exterior            | 20 mm     |
| Clasa de toleranță    | DIN 13 6g |
| Dimensiunea filetului | M5×0,75   |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tip de filet         | MF         |
| Unghi al flancurilor | 60 grad    |
| Materialul sculei    | HSS        |
| Standard             | EN 22568   |
| Direcție de tăiere   | pe dreapta |
| Tip produs           | Filiere    |

### Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Ulei                         | recomandat                  |                |         |
| Uscat                        | indicat în anumite condiții |                |         |