

Garant**Filiere HSS, MF: 36X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 36X1,5
GTIN	4062406222512
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 18 mm

Descriere tehnică

Înălțime	18 mm
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Ø exterior	65 mm
Pasul filetului	1,5 mm
Dimensiunea filetului	M36×1,5

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		