

Garant**Filiere HSS, MF: 9X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	141050 9X0,75
--------------------	---------------

GTIN	4062406223014
------	---------------

Clasa articolului	11K
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,75 mm

Ø exterior: 25 mm

Înălțime: 9 mm

Descriere tehnică

Ø exterior	25 mm
------------	-------

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
--------------------	-----------

Înălțime	9 mm
----------	------

Pasul filetului	0,75 mm
-----------------	---------

Dimensiunea filetului	M9x0,75
-----------------------	---------

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		