

Garant**Filiere HSS, MF: 4X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă 141050 4X0,25

GTIN 4062406223045

Clasa articolului 11K

Descriere**Execuție:**Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.****Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 0,25 mm

Ø exterior: 20 mm

Înălțime: 5 mm

Descriere tehnică

Clasa de toleranță DIN 13 6g

Înălțime 5 mm

Ø exterior 20 mm

Pasul filetului 0,25 mm

Dimensiunea filetului M4×0,25

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		