

Garant**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Blat din fag Multiplex, Tip: 1500****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 920334 1500 |
| GTIN | 4062406229078 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Masă de lucru reglabilă electric pe înălțime, pentru activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare. Soclu cu unitate de ridicat cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării.

50 mm grosime placă. La montarea în serie, sunt necesare în plus și table de forfecare.

Accesorii opționale:

Panouri perforate Cod 920360 și 920365, table de forfecare Cod 920356 și 920357. Vă rugăm să le comandați separat.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru. Bare transversale în antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Viteza cursei | 22 mm/s |
| Capacitate portantă la solicitare permanentă | 350 kg |

| | |
|---|----------------------|
| Greutate | 82 kg |
| Forță portantă maximă | 350 kg |
| Lățime | 1500 mm |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Blat de lucru adâncime | 800 mm |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 610 - 1200 mm |
| Adâncime | 800 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 350 kg |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Model cu reglare pe înălțime | Electric |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Tip produs | Masa de lucru |