

Garant**Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Blat din fag Multiplex, cu strat de cauciuc negru, masă înclinabilă, Tip: 1500****Date comandă**

Numărul de comandă	920352 1500
GTIN	4062406229177
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicat cu bare de distanțare transversale, lateral și posterior, în scopul stabilizării. Cadru de țevi cu masă înclinabilă (750 x 750 mm). Înclinabilă până la 20°. Protecție automată antialunecare a mesei înclinabile, la 0°, siguranța antialunecare este retrasă complet. Masă înclinabilă cu tablă forfecată, lateral și posterior. Cu bucle în blatul de lucru pentru fixarea lămpilor și a lupelor. Blat de lucru din fag Multiplex, cu strat de cauciuc negru, având grosimea de 5 mm.

Panouri perforate laterale și posterioare □ 9x9 mm la distanță de 37 mm pentru prinderea cârligelor, suporturilor Easyfix și accesoriilor pentru panouri perforate. Panourile laterale de mascare permit dispunerea pe rânduri. Trecere pentru cablu în panourile laterale de mascare. Coloană de susținere cu 3 prize cu contact de protecție pentru montare sub cadru (utilizare pe dreapta sau pe stânga).

Masă înclinabilă cu 1 buclă filetată.

Culoare:

Picioare reglabile pe verticală, negre. Bare de distanțare transversale în antracit RAL 7016, panouri perforate în antracit RAL 7016, tablă forfecată în gri deschis RAL 7035, **acoperită cu strat de vopsea pulbere.**

Notă:

Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă.

Descriere tehnică

Viteza cursei	22 mm/s
Blat de lucru adâncime	800 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	720 - 1200 mm
Greutate	100 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Adâncime	800 mm
Lățime	1500 mm
Forță portantă maximă	350 kg
Capacitate portantă la solicitare permanentă	350 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	350 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Grosimea materialului	1 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	40 mm
Tip produs	Masa de lucru