

Garant GRIDLINE

Braț rabatabil cu raft de depozitare, Tip: 2**Date comandă**

Numărul de comandă	928190 2
GTIN	4062406229634
Clasa articolului	91P

Descriere**Execuție:**

Braț rabatabil din țevă de oțel cu 2 articulații pentru fixarea (prin înșurubare) pe coloanele de susținere sau pe coloane de energie. Cu raft de depozitare care se poate rabata (135°). Raft de depozitare cu 3 plăcuțe de compartimentare. Partea frontală cu muchie îndoită, cu 4 orificii ștanțate pentru prinderea sculei.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 928010, coloană de energie Cod 920351, 920352.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Cursa brațului rotitor	560 mm
Capacitate portantă	25 kg
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Suport pentru monitor/tastatură

Accesorii

Braț rotitor Număr de articulații 2

928170 2