

**HOLEX****Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	302767 16
GTIN	4062406230043
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HPC

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 16

Cheie de strângere ER: 16

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Cheie de strângere ER	16
Piuliță de strângere ER de schimb	16
Ø exterior D	28 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Suport	BT 40 A = 100
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
---	-----------