

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 A = 100, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302617 16
GTIN	4062406230364
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior D	48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16