

**HOLEX****Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 A = 100, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302617 6
GTIN	4062406230326
Clasa articolului	32A

**Descriere****Execuție:**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	25 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6