

 steinel**Scanner pentru temperatură HG Scan PRO, Tip: 007690****Date comandă**

Numărul de comandă	078325 007690
GTIN	4007841007690
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Scanner pentru temperatură pentru înregistrarea temperaturii pe suprafața piesei cu ajutorul măsurării în infraroșu. Determinarea ideală a distanței prin laser. Avertizare acustică și optică la depășirea și neatingerea temperaturii optime. Reglare în trepte de 10 °C.

HG Scan PRO cu schimb inteligent de date între scannerul pentru temperatură și aparatul de suflat cu aer cald. Alimentarea cu curent prin intermediul aparatului de suflat cu aer cald.

Monitorizare completă a temperaturii când se efectuează lucrări asupra pieselor sensibile la temperatură. HG Scan PRO înregistrează temperatura pe suprafața piesei cu ajutorul măsurării în infraroșu. Determinarea ideală a distanței cu laserul. Avertizare acustică și optică la depășirea și neatingerea temperaturii optime. Interval de înregistrare a temperaturii 0 – 300 °C, reglare în trepte de 10 °C.

Adaptat pentru:

Aparat de suflat aer cald HG 2520 E.

Descriere tehnică

Greutate	85 g
Interval de înregistrare a temperaturii	0 - 300 °C
Recomandat pentru	HG 2520
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Scanner pentru temperatură