

AEG

Polizor unghiular, Tip: WS8-115S



Date comandă

Numărul de comandă	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular pentru o singură mână de 115 mm, ușor și performant, cu **formă compactă, ușor de utilizat**, apărătoarea poate fi rotită în trepte de 90°, reglare rapidă a elementelor de protecție, arbore de șlefuire filetat M14.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, set de prindere și mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	115 mm
Putere absorbită	800 W
Vibrație maximă conform EN	4,2 m/s ²
Adâncimea maximă de tăiere	28 mm
Denumirea producătorului	WS8-115S
Blocaj contra repornirii	da
Greutate	1,9 kg
Interval de turație	12000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor unghiular