



## Polizor unghiular compact, Tip: AGV10125EK



### Date comandă

Numărul de comandă	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Clasa articolului	03M

### Descriere

#### Execuție:

**MILWAUKEE Polizor unghiular pentru o singură mână Ø 125 mm.** Polizoare unghiulare plate, puternice, cu adâncime de tăiere mare datorită formei compacte a cutiei de viteze metalice.

- **Cablu de rețea 4 m.**
- **Blocaj al axului pentru înlocuirea rapidă a discului.**
- **Reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**

Polizor unghiular 1000 W / 125 mm, **formă constructivă scurtă.** Inclusiv set de fixare.

#### Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere.

#### Notă:

Toate polizoarele unghiulare compacte cu comutator blocabil sunt fără funcție de siguranță.

### Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Vibrație maximă conform EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
Greutate	2,2 kg
Blocaj contra repornirii	da
Putere absorbită	1000 W
Înterupător de siguranță	nu

Denumirea producătorului	AGV10-125EK
Particularitate	Formă scurtă
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	11000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor unghiular

## Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT
Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC