



Polizor unghiular, Tip: AGV17-180



Date comandă

Numărul de comandă	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular puternic de 180 mm:

- Motor ProTector de 1750 W protejat împotriva prafului cu sistem electronic constant de preselecție a turației, protecție la suprasarcină, pornire lină și limitarea curentului de pornire.
- Mâner suplimentar AVS cu amortizare a vibrațiilor, funcție Anti-Kickback și protecție împotriva repornirii automate pentru protecție complexă a utilizatorului.
- Înlocuirea discului fără scule datorită blocării axului și piuliței de strângere FIXTEC (inclusă).

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, cablu de rețea de 4 m.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1750 W
Greutate	3,1 kg
Pornire lină	da
Vibrație maximă conform EN	7,4 m/s ²
Blocaj contra repornirii	da
Denumirea producătorului	AGV17-180XCProTector/ întrerupător de siguranță

Stop Kickback	da
Adâncimea maximă de tăiere	58 mm
Particularitate	Sistem electronic constant, FIXTEC
Ø maxim al discurilor	180 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	7600 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT