

## PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085430 8
GTIN	5022044005174
Clasa articolului	08W

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

**Poanson de precizie ultraperformant**, nichelat chimic, durabilitate maximă.

**Scris normal**; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

#### Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

#### Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

### Descriere tehnică

Grosimea cozii	12,7
----------------	------

Înălțimea scrisului	8 mm
Lungimea totală	89 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

## Accesorii

Suport poanson Tip GRIP	085475 GRIP
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/L mm	085431 8/L
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/M mm	085431 8/M
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/H mm	085431 8/H
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/Q mm	085431 8/Q
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/T mm	085431 8/T
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/K mm	085431 8/K
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/Y mm	085431 8/Y
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/W mm	085431 8/W
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/G mm	085431 8/G
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/& mm	085431 8/&
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/A mm	085431 8/A
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/P mm	085431 8/P
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/S mm	085431 8/S

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/O mm	085431 8/O
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/B mm	085431 8/B
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/C mm	085431 8/C
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/E mm	085431 8/E
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/N mm	085431 8/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/Z mm	085431 8/Z
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/U mm	085431 8/U
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/I mm	085431 8/I
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/F mm	085431 8/F
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/J mm	085431 8/J
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/R mm	085431 8/R
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/X mm	085431 8/X
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/D mm	085431 8/D
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 8/V mm	085431 8/V