

**NOVUS****Capsator manual, Denumirea producătorului: J29****Date comandă**

Numărul de comandă	078407 J29
GTIN	4009729058015
Clasa articolului	07E

**Descriere****Execuție:**

Capsatoare profesionale ușor de utilizat și ergonomice, pentru introducerea cu precizie atât a capselor din sârmă fină și plată cât și a cuielor.

**Capsator profesional durabil** cu carcasă robustă din zinc turnat sub presiune. Funcția de administrare a celei de-a doua lovituri asigură introducerea coplanară a elementelor de prindere.

- **Sistem de încărcare din partea inferioară, pentru o reîncărcare rapidă, fără dificultăți.**
- **Distanțier pentru introducerea paralelă a rândurilor de capse.**
- **Reglaj pentru forța de percuzie.**
- **Sistem patentat de deblocare a siguranței.**
- **Acces ușor și în locurile înguste.**
- **Vizor pentru verificarea volumului de capse disponibil.**

**Descriere tehnică**

Greutate	1 kg
Denumirea producătorului	J-29
Adâncimea max. de lucru pentru clemă	16 mm

Tipul de capse compatibile	E, A, D, H, G
Tip produs	Capsator

## Accesorii

Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078418 10
Set de cuie 1000 buc. respectiv 2600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078419 14
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078418 6
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078420 14
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078417 8
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078420 6
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078417 10
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078417 14
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078418 8
Set de capse din sârmă fină 5000 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 6 mm	078417 6
Set de cuie 1000 buc. respectiv 2600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 16 mm	078419 16
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 14 mm	078418 14
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 10 mm	078420 10
Set de capse din sârmă plată 1200 buc. respectiv 600 buc. Adâncimea max. de lucru pentru clemă 8 mm	078420 8