

HOLEX**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302957 32
GTIN	4062406231040
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și capete portcuțit conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Ø exterior D	58 mm

Ø dornului d ₁	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj