

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	630929 13
GTIN	4062406231149
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de cheie tubulară, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 630932; HOLEX: Cod 630962).

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	18 mm
Lungime	25 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară