

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: GL/10****Date comandă**

Numărul de comandă	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264866, 264870 și 264874.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: GL

Fixare tip: 16 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 0602..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 20 mm

Decalaj central L_3 : 11 mm

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
---------------------------------------	-------

Unghi de așezare	95 grad
Lungimea totală L	15,4 mm
Fixare tip	16 mm
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Decalaj central L ₃	11 mm
Sistem	GL
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269028 38
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 38	269028 38
---	-----------