

Garant**Set de burghie scurte HSS-E Cod 113265, cu casetă, TiAlN, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113780 1-10
GTIN	4062406233112
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie scurte Cod 113265.

Găuri precise datorită **concentricității ridicate** și **profilului special de canal pentru așchii**.

Cu geometrie la vârful Forma C de la Ref. 2,4 mm.

Cu geometrie la vârful Forma C de la Ref. 2,4 mm

Avantaj:

Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4xD) pentru mașini tip CNC și automate.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cilindrică

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de burghie	19

Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	verde
Tip produs	Burghiu elicoidal