

**HOLEX****Filiere 6g, M: M27****Date comandă**

Numărul de comandă	140330 M27
GTIN	4062406233297
Clasa articolului	12K

**Descriere****Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil. **≥ M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 3 mm

Ø exterior: 65 mm

Înălțime: 25 mm

**Descriere tehnică**

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Pasul filetului	3 mm
Înălțime	25 mm
Dimensiunea filetului	M27
Ø exterior	65 mm

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		