

**Filiere HSS, MF: 12X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	141070 12X1,5
--------------------	---------------

GTIN	4062406233495
------	---------------

Clasa articolului	12K
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți.**

Con de atac cu 1 3/4 pași.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 1,5 mm

Ø exterior: 38 mm

Înălțime: 10 mm

Descriere tehnică

Înălțime	10 mm
----------	-------

Pasul filetului	1,5 mm
-----------------	--------

Dimensiunea filetului	M12x1,5
-----------------------	---------

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
--------------------	-----------

Ø exterior	38 mm
------------	-------

Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		