



Filiere, M: M16



Date comandă

Numărul de comandă	140460 M16
GTIN	4062406233419
Clasa articolului	12K

Descriere

Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **începând cu M3 inclusiv cu con de atac pe ambele părți.** Facilitează filetarea și ghidează așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 2 pași. Lepuit și nitrurat;** unghi de așchiere cca. 15°.

Direcție de tăiere: pe dreapta

Clasa de toleranță: DIN 13 6g

Pasul filetului: 2 mm

Ø exterior: 45 mm

Înălțime: 18 mm

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Ø exterior	45 mm
Pasul filetului	2 mm
Dimensiunea filetului	M16
Înălțime	18 mm

Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	EN 22568
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip produs	Filiere

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		