


HOLEX**Clește de îndoit țevi de cupru, Pentru Ø exterior al țevii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	821310 15
GTIN	4062406237578
Clasa articolului	82A

Descriere**Execuție:**

Unghi de îndoire de până la 180° la cea mai mică rază posibilă fără deformarea țevii. Segment de îndoire cu reglarea gradului.

Construcție ușoară pentru lucrări nesolicitante. Mâner antialunecare.

Aplicație:

Pentru îndoirea țevelor moi de cupru. Întrucât cleștele poate fi așezat și pe mijlocul țevii, se pot realiza cu ușurință arcuri inversate în toate direcțiile, direct și fără eclisă de cuplare.

Descriere tehnică

Rază de îndoire (mijlocul țevii)	54 mm
Pentru Ø exterior al țevii	15 mm
Unghi îndoire maxim	180 grad
Tip produs	Aparat de îndoit