


**HOLEX****Clește de îndoit țevi de cupru, Pentru Ø exterior al țevii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	821310 16
GTIN	4062406237585
Clasa articolului	82A

**Descriere****Execuție:**

Unghi de îndoire de până la 180° la cea mai mică rază posibilă fără deformarea țevii. Segment de îndoire cu reglarea gradului.

Construcție ușoară pentru lucrări nesolicitante. Mâner antialunecare.

**Aplicație:**

Pentru îndoirea țevelor moi de cupru. Întrucât cleștele poate fi așezat și pe mijlocul țevii, se pot realiza cu ușurință arcuri inversate în toate direcțiile, direct și fără eclisă de cuplare.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø exterior al țevii	16 mm
Rază de îndoire (mijlocul țevii)	58 mm
Unghi îndoire maxim	180 grad
Tip produs	Aparat de îndoit