

**Garant**
**Filiere, G: G1.1/4**


### Date comandă

Numărul de comandă	142050 G1.1/4
GTIN	4062406235970
Clasa articolului	11K

### Descriere

#### Execuție:

Formă închisă, crestată în prealabil; **cu con de atac pe ambele părți** pentru a facilita filetarea și a ghida așchiile în direcția de tăiere. **Con de atac cu 1 3/4 pași.**

#### Aplicație:

**Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN ISO 228/1.**

Standard: EN 24231

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 41,91 mm

Ø exterior: 75 mm

Înălțime: 20 mm

### Descriere tehnică

Ø exterior	75 mm
Clasa de toleranță	A
Pasi/inch	11
Ø Filet	41,91 mm

Dimensiunea filetelui	G1.1/4
Înălțime	20 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Materialul sculei	HSS
Standard	EN 24231
Tip produs	Filiere

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		