

Garant**Suport pentru vârfuri din carbură Ø d = 6 mm, Ø DS: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274100 20
GTIN	4062406239138
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu răcire internă și șurub de reglare pentru poziționarea sculelor.

Descriere tehnică

Șurub de strângere	279815 15
Șurub de reglare	279815 16
Diametru toc Ø D ₁	20 mm
Lungime toc L ₁	19 mm
Lungimea totală L	88 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D _s	16 mm
Tip produs	Cuțit de strunjit